



Eltra

DETERGENT DEZINFECTANT LA 60°C PENTRU TEXTILE

Performanță

- ▲ Dezinfectează, spală și elimină petele simultan la 60°C
- ▲ Performanță de spălare impresionantă și eliminarea petelor cu protecția lenjeriei
- ▲ Elimină mirosurile neplăcute și lasă un parfum plăcut după utilizare

Eficiență

- ▲ VAH - bactericid, micobactericid, tuberculocid, fungicid
- ▲ RKI A - bactericid, micobactericid, fungicid
RKI B - virucid
- ▲ Sporicid - certificat clostridium difficile

Siguranță

- ▲ Paletă largă de protecție antimicrobiană

Aplicare

- ▲ Textile din spitale și cămine de bătrâni, inclusiv mopuri și textile de curățat
- ▲ Textile din cabinete medicale și stomatologice, saune, piscine și spauri
- ▲ Îmbrăcămintea de lucru din bucătării și fabrici de prelucrare a alimentelor
- ▲ Toate textilele lavabile albe și colorate fabricate din materiale sintetice, amestecuri de poliester/bumbac și bumbac



Instrucțiuni de utilizare



1. Consultați planul de igienă și eticheta produsului pentru informații de utilizare detaliate.



recommended

2. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată la manipularea produsului.



3. Dozați în funcție de procesul de dezinfectare dorit (min. pentru dezinfecție) și duritatea apei/gradul de murdărie (min. pentru rezultatul spălării și protecția lenjeriei)

Procese de dezinfectare (consultați prima pagină pentru intervalul de eficiență)

	Concentrație	Temperatură	Timp	Raport soluție
VAH (cu prespălare)	2,75-5 g/l	60°C	15 min.	1 : 5
	6 g/l	60°C	7 min.	1 : 4
RKI AB	7 g/l	60°C	20 min.	1 : 5
	5 g/l	70°C	10 min.	1 : 5
Certificat C. difficile (spori)	7 g/l	60°C	20 min.	1 : 5
	6 g/l	70°C	10 min.	1 : 5

Note speciale

- ▲ Produs pulbere: Ingredientul activ acid peracetic, generat din TAED și percarbonat de sodiu, este format când se produce soluția de aplicare: 100 g conțin > 300 ppm
- ▲ Utilizați detergentul dezinfectant în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta produsului și informațiile despre produs înainte de utilizare.
- ▲ Exclusiv pentru uz profesional!
- ▲ Fișa tehnică de securitate este disponibilă pentru utilizatorii profesionali la cerere.

Informații de siguranță

- ▲ Nu combinați cu niciun alt produs!
- ▲ Eliminați ambalajul numai dacă este golit și închis. Rezinuuri de produs: consultați Fișa tehnică de securitate.
- ▲ Pentru informații suplimentare și instrucțiuni de siguranță, consultați eticheta produsului și Fișa cu date de securitate.

Dozaj în g/kg rufe uscate (un proces de spălare)

Interval de duritate a apei	°dH	Grad redus de murdărie (g/kg)	Grad mediu de murdărie (g/kg)	Grad ridicat de murdărie (g/kg)
1 (acidă)	0-7	14	25	36
2 (med.)	8-14	16	27	38
3 (dură)	15-21	18	29	40
4 (f. dură)	>21	20	31	42

Dozaj în ml/kg de rufe uscate

Interval de duritate a apei	°dH	Grad redus de murdărie (ml/kg)	Grad mediu de murdărie (ml/kg)	Grad ridicat de murdărie (ml/kg)
1 (acidă)	0-7	24	37	62
2 (med.)	8-14	27	43	65
3 (dură)	15-21	31	50	70
4 (f. dură)	>21	35	53	72

Instrucțiuni de utilizare suplimentare

- ▲ Verificați la autoritatea locală a apelor pentru a stabili duritatea apei
- ▲ Adăugați prespălare în cazul textilelor foarte murdare
- ▲ Respectați recomandările de spălare ale producătorilor textilelor

Condiții de depozitare

- ▲ A se păstra între 0 °C și 40 °C numai în recipientul original închis

Dimensiune ambalaj

Cod	Dimensiune ambalaj
	Găleată de 6 kg
	Sac de 20 kg



**SOLUTIA
TA CURATĂ**
YOUR CLEAN SOLUTION

Specialist Ecolab Institutional
* (+373) 79 101 029
www.toreco.md

